

HWPickardt

Vyrážacie koliesko 0 – 9, Výška písma: 4mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085465 4
GTIN	4250191110064
Trieda položky	08W

Popis**Prevedenie:**

Najvyššia kvalita vďaka CNC gravírovaniu a povrchovej úprave hlavy. Používateľsky prívetivá vďaka vizuálnemu gravírovaniu a erodovaným nárazovým poliam. Šírka kolieska = výška písma + 3 mm.

Použitie:

Ručné riešenie na variabilné podpisovanie materiálov s **pevnosťou do 1200 N/mm²**.

Upozornenie:

Kolieska na razenie písmen (3 kolieska) alebo so špeciálnymi znakmi sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

Ø jadrového vyvrtaného otvoru	10 mm
Maximálna pevnosť materiálu reliéfnej plochy	1200 N/mm ²
Ø vonkajšieho nárazového kolesa	78 mm
Výška písma	4 mm
Druh produktu	Vyrážacie koliesko

