

Plochý upínací magnet s vnútorným závitom, Ferit, Ø: 20mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085915 20
GTIN	2050000965265
Trieda položky	08Q

Popis

Prevedenie:

- Tienené ploché chápadlo z tvrdého ferritu s závitovým puzdrom.
- Pozinkovaný povrch.
- Odolné voči teplote maximálne do 120 °C.

Použitie:

Na upínanie, montáž, inštaláciu pomocou skrutiek.

Upozornenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

Technický opis

Materiál povrch	pozinkované
Ø	20 mm
maximálna tepelná odolnosť	120 °C
Závit	M3 mm
Výška	6 mm
Menovitá prídržná sila	30 N
Výška so závitom	13 mm
Puzdro závit	áno
Hmotnosť	11 g

Materiál magnetické jadro	Ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet

Príslušenstvo

Súprava skrutkovacích hákov s vonkajším závitom10-dielne Závit M3	085921 M3
--	-----------