



Pneumatický ihlový odhrdzovač, Typ: P2541



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079720 P2541
GTIN	7322590037017
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Ľahký **ihlový odstraňovač hrdze** na odstraňovanie trosky po zvaraní, hrdze a farby. **Výmena ihly bez nástroja. Vlastnosti silne tlmiace vibrácie** pre optimálnu bezpečnosť pri každom použití.

Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

Dĺžka	370 mm
Pracovná hlučnosť	85 dB(A)
Frekvencia úderov	40 Hz
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm
maximálne vibrácie podľa EN	3,1 m/s ²
Hmotnosť	2,35 kg
Označenie výrobcu	P2541
maximálna potreba vzduchu	480 l/min
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec

Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Ihlový odrezovač

Príslušenstvo

Súprava ihel Rozmery 180	079729 180
--------------------------	------------