

Plochý upínací magnet bez závitu, SmCo₅, Ø: 13mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 085920 13 |
| GTIN | 2050000964916 |
| Trieda položky | 08Q |

Popis**Prevedenie:**

- **Odolný voči teplotám maximálne do 200 °C.**
- **Pozinkovaný povrch, magnetické jadro zo samária kobaltu (SmCo₅).**
- **Odtienený plochý upínací magnet s 3 až 6-krát vyššou príľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.**

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

Technický opis

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Menovitá prídržná sila | 40 N |
| maximálna tepelná odolnosť | 200 °C |
| Hmotnosť | 4,5 g |
| Výška | 4,5 mm |
| Materiál povrch | pozinkované |
| Ø | 13 mm |
| Materiál magnetické jadro | SmCo ₅ |
| Druh produktu | Plochý upínací magnet |

