

**Strojný pílový list, bimetal, Dĺžka L / zuby na palec: 450/10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	171100 450/10
GTIN	7311518114022
Trieda položky	16D

Popis**Prevedenie:**

BAHCO Bi-Metal – ozubená lišta z HSS je privarená k pružnému telu listu zo špeciálnej ocele pomocou elektrónového lúča v hlbokom vákuu. Vďaka tomu disponujú tieto pílové listy **obrovskou pružnosťou** pri extrémnej tvrdosti na hrotoch zubov a sú mimoriadne **odolné proti zlomeniu aj pri veľkých posuvoch**.

Technický opis

Hrúbka	1,6 mm
Šírka	32 mm
Dĺžka L	450 mm
Zubov na palec	10
Ø napínacieho otvoru	10,5 mm
Ozubenie	normálne
Rezný materiál	bimetal
Druh produktu	Pílový list stroja

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		

Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Uni	vhodný
mokrý maximum	vhodný