



## Strojný pílový list, bimetal, Dĺžka L / zuby na palec: 350/10



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	171100 350/10
GTIN	7311518113759
Trieda položky	16D

### Popis

#### Prevedenie:

**BAHCO Bi-Metal** – ozubená lišta z HSS je privarená k pružnému telu listu zo špeciálnej ocele pomocou elektrónového lúča v hlbokom vákuu. Vďaka tomu disponujú tieto pílové listy **obrovskou pružnosťou** pri extrémnej tvrdosti na hrotoch zubov a sú mimoriadne **odolné proti zlomeniu aj pri veľkých posuvoch**.

### Technický opis

Šírka	25 mm
Zubov na palec	10
Hrúbka	1,25 mm
Dĺžka L	350 mm
Ø napínacieho otvoru	8,5 mm
Ozubenie	normálne
Rezný materiál	bimetal
Druh produktu	Pílový list stroja

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		

Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Uni	vhodný
mokrý maximum	vhodný