

**Strojný pílový list, bimetal, Dĺžka L / zuby na palec: 600/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 171100 600/4 |
| GTIN | 7311518114572 |
| Trieda položky | 16D |

Popis**Prevedenie:**

BAHCO Bi-Metal – ozubená lišta z HSS je privarená k pružnému telu listu zo špeciálnej ocele pomocou elektrónového lúča v hlbokom vákuu. Vďaka tomu disponujú tieto pílové listy **obrovskou pružnosťou** pri extrémnej tvrdosti na hrotoch zubov a sú mimoriadne **odolné proti zlomeniu aj pri veľkých posuvoch**.

Technický opis

| | |
|----------------------|--------------------|
| Dĺžka L | 600 mm |
| Šírka | 50 mm |
| Zubov na palec | 4 |
| Ø napínacieho otvoru | 12,5 mm |
| Hrúbka | 2,5 mm |
| Ozubenie | normálne |
| Rezný materiál | bimetal |
| Druh produktu | Pílový list stroja |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|----------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | | |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | | |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | podmienene vhodný |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný |
| GG(G) | vhodný |
| CuZn | vhodný |
| Uni | vhodný |
| mokrý maximum | vhodný |