

**Garant****Strojný pílový list pre Kasto, HSS, Dĺžka L / zuby na palec: 300/6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	171150 300/6
GTIN	4045197095107
Trieda položky	11R

**Popis****Prevedenie:**

**GARANT** – Pílový kotúč z rýchloreznej ocele **HSS legovanej molybdénom (DMo5)**. Vďaka vysokej tvrdości a extrémnej húževnatosti sa dosahuje veľmi **vysoký rezný výkon** (krátke rezanie a dlhá životnosť). Presný rozvod garantuje rovné rezy.

**Upozornenie:**

**Špeciálne na stroje Kasto** (upínacie otvory od 38 mm šírky listu posunuté mimo stred).

**Dôležité:** Je nevyhnutné dodržiavať návod na použitie priložený k pílovým listom.

**Technický opis**

Ø napínacieho otvoru	8,5 mm
Zubov na palec	6
Dĺžka L	300 mm
Hrúbka	2 mm
Šírka	32 mm
Ozubenie	normálne
Rezný materiál	HSS
Druh produktu	Pílový list stroja

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný
mokrú maximum	vhodný