

Plochý upínací magnet bez závitů, Ferit, Ø: 10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085910 10
GTIN	2050000965043
Trieda položky	08Q

Popis

Prevedenie:

Tienené ploché chápadlo s magnetickým jadrom z **tvrdého ferritu**.

- **Pozinkovaný povrch.**
- **Odolný voči teplotám do maximálne 120 °C.**

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu lisovaním / lepením a upevnením / držaním.

Technický opis

maximálna tepelná odolnosť	120 °C
Výška	4,5 mm
Menovitá prídržná sila	4 N
Materiál povrch	pozinkované
Ø	10 mm
Hmotnosť	2 g
Materiál magnetické jadro	Ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet

