

Garant

Plochý záhlbník DIN pre priechodné otvory, bez povlaku, Ø záhlbníka D1 × Ø čapu D2: 26X17mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	156120 26X17
GTIN	4045197087874
Trieda položky	11M

Popis**Prevedenie:**

Špirálovo drážkovaný záhlbník. Ø čapu je prispôsobený príslušnému použitiu:

f – na priechodný otvor stupňa kvality **jemný** podľa DIN ISO 273.

m – na priechodný otvor stupňa kvality **stredný** podľa DIN ISO 273.

Použitie:

Na zahlbovanie skrutiek s vnútorným šesťhranom DIN 912, 6912, 7984 a skrutiek s valcovou hlavou ISO 1207 (DIN 84).

Upozornenie:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. **343000-343530**.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
pre veľkosť skrutiek	M16
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,2 mm/ot,
Ø čapu	17 mm
Ø záhlbníka	26 mm
pre triedu otvorov	f
Ø predvrtania	17 mm
Celková dĺžka L	192 mm
Morseho kužel MK	3

Velkosť schodíka L ₁ 1. schodík s úkosom	35 mm
Uhol špičky	180 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Norma	Výrobná norma
Stopka	Morse kužel'
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Plochý záhlbník

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
mokrý maximum	vhodný		