

bimos

**Pracovná otočná stolička Neon, umelá koža, s kolieskami, nízka, Farba: GREY****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965438 GREY
GTIN	4016849501765
Trieda položky	96J

**Popis****Prevedenie:**

Pracovná otočná stolička Neon so systémom výmenného polstrovania. Prvky polstrovania sa jednoducho zavesia a upevnia kliknutím. S ergonomickými možnosťami nastavenia: Synchronná technika s reguláciou hmotnosti, prestavením výšky sedadla pomocou bezpečnostnej plynovej pružiny, prestavením sklonu sedáka, prestavením hĺbky sedáka, prestavením výšky operadla. S obežnou páskou Flex v rôznych farbách.

Sedadlo a operadlo čalúnené umelou kožou, pohodlné a mäkké. Umývateľné a nenáročné na údržbu, odolné voči olejom a dezinfekčným prostriedkom.

**Norma:****DIN 68877****Zvláštne príslušenstvo:**

Pár multifunkčných laktových opierok č. 965455.

**Technický opis**

Šírka sedu	470 mm
Synchronná mechanika	áno

Farba Materiál sedadla	čierna
Základňa Prevedenie	rolová súprava
Operadlo Výška	570 mm
Trvalý kontakt Resetovanie nastavenie	nie
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Norma	DIN 68877
Materiál základňa	hliník s matným práškovým nástrekom
Séria	Neon
Kolieska Prevedenie	mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia
Materiál Sedadlo	Umelá koža
Lordózová podpera	áno
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	420 - 480 mm
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Farba pásu	sivá
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 620 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička