

bimos

Pracovná otočná stolička Neon, Supertec, s kolieskami, nízka, Farba: ORANGE**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965450 ORANGE
GTIN	4016849500522
Trieda položky	96J

Popis**Prevedenie:**

Pracovná otočná stolička Neon so systémom výmenného polstrovania. Prvky polstrovania sa jednoducho zavesia a upevnia kliknutím. S ergonomickými možnosťami nastavenia: Synchronná technika s reguláciou hmotnosti, prestavením výšky sedadla pomocou bezpečnostnej plynovej pružiny, prestavením sklonu sedáka, prestavením hĺbky sedáka, prestavením výšky operadla. S obežnou páskou Flex v rôznych farbách.

Supertec je pohodlné, mäkké, priedušné, ako aj extrémne odolné, vhodné na čistenie a protišmykové. Vďaka svojmu mikropancierovaniu spája výhody látky a PU peny.

Norma:**DIN 68877****Zvláštne príslušenstvo:**

Pár multifunkčných laktových opierok č. 965455.

Technický opis

Trvalý kontakt Resetovanie nastavenie	nie
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina

Operadlo Výška	570 mm
Farba Materiál sedadla	čierna
Materiál Sedadlo	Supertec
Šírka sedu	470 mm
Séria	Neon
Norma	DIN 68877
Materiál základňa	hliník s matným práškovým nástrekom
Kolieska Prevedenie	mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	420 - 480 mm
Základňa Prevedenie	rolová súprava
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Synchrónna mechanika	áno
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Lordózová podpera	áno
Farba pásu	oranžová
Prevedenie	s kolieskami
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 620 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička