

**Vyvrátavacia tyč na sústruženie zápichov, ľavé, Stopka Ø DS: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	278024 25
GTIN	4062406381677
Trieda položky	22B

Popis**Prevedenie:**

Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm). Pre upichovacie doštičky č. 278029 – 278036.

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	25 mm
t_{max} Vnútorne spracovanie	5 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Skrutka	279816 6 (SW5; 5 Nm)
Odsadenie stredu L_3	12 mm
Dĺžka výčnelku L_1 zapustený držiak	50 mm
Šírka zápichu w	3; 4 mm
Ø stopky D_s	25 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia tyč

