



Strojný pílový list pre Kasto, Ko-Bi3, Dĺžka L / zuby na palec: 650/6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	171650 650/6
GTIN	4045197347138
Trieda položky	16E

Popis

Prevedenie:

KOMET Bi-Metall – Hroty zubov z HSS-M3 a chrbát listu z pružinovej ocele. Na vysoký rezný výkon a posuv. Odolnosť voči zlomu pre najvyššiu bezpečnosť na pracovisku.

Upozornenie:

Špeciálne na stroje Kasto

(upínacie otvory od 38 mm šírky listu posunuté mimo stred).

Dôležité: Je nevyhnutné dodržiavať návod na použitie priložený k pílovým listom.

KOMET Pílové listy HSS: Na vyžiadanie sú v krátkom čase k dispozícii aj iné vyhotovenia, ako napríklad VP 7 (uhol čela 7°, variabilné ozubenie) a P 13 (uhol čela 13° – najmä na nehrdzavejúce ocele).

Technický opis

Zubov na palec	6
Hrúbka	2,5 mm
Ø napínacieho otvoru	10,5 mm
Dĺžka L	650 mm
Šírka	50 mm
Ozubenie	normálne
Rezný materiál	Ko-Bi3
Druh produktu	Pílový list stroja

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		