

Garant**Súprava plochých záhlbníkov 6dielna v kazete, Typ: DM****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	156420 DM
GTIN	4045197087980
Trieda položky	11M

Popis**Prevedenie:**

Pozostáva z najbežnejších záhlbníkov **na skrutky M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10**. Plochý záhlbník 156020 **DM** = priechodný otvor stupen kvality **stredný**

Obsah:

Záhlbník Ø×Stopka Ø: 1 ks Vel. 6,5×3,4; 8×4,5;
10×5,5; 11×6,6; 15×9; 18×11

Technický opis

Typ	DM
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol špičky	180 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 373

Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Plochý záhlbník

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
mokrý maximum	vhodný		

Príslušenstvo

Plochý záhlbník DIN pre priechodné otvory Ø záhlbníka D1 x Ø čapu D2 8X4,5	156020 8X4,5
Plochý záhlbník DIN pre priechodné otvory Ø záhlbníka D1 x Ø čapu D2 18X11	156020 18X11
Plochý záhlbník DIN pre priechodné otvory Ø záhlbníka D1 x Ø čapu D2 10X5,5	156020 10X5,5
Plochý záhlbník DIN pre priechodné otvory Ø záhlbníka D1 x Ø čapu D2 6,5X3,4	156020 6,5X3,4
Plochý záhlbník DIN pre priechodné otvory Ø záhlbníka D1 x Ø čapu D2 15X9	156020 15X9
Plochý záhlbník DIN pre priechodné otvory Ø záhlbníka D1 x Ø čapu D2 11X6,6	156020 11X6,6