

**Strojný pílový list pre Kasto, bimetal, Dĺžka L / zuby na palec: 700/6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	171250 700/6
GTIN	7311518114732
Trieda položky	16D

Popis**Prevedenie:**

BAHCO Bi-Metal – ozubená lišta z HSS je privarená k pružnému telu listu zo špeciálnej ocele pomocou elektrónového lúča v hlbokom vákuu. Vďaka tomu disponujú tieto pílové listy **obrovskou pružnosťou** pri extrémnej tvrdosti na hrotoch zubov a sú mimoriadne **odolné proti zlomeniu aj pri veľkých posuvoch**.

Upozornenie:

Špeciálne na stroje Kasto (upínacie otvory od 38 mm šírky listu posunuté mimo stred).

Dôležité: Je nevyhnutné dodržiavať návod na použitie priložený k pílovým listom.

Technický opis

Šírka	50 mm
Ø napínacieho otvoru	10,5 mm
Zubov na palec	6
Hrúbka	2,5 mm
Dĺžka L	700 mm
Ozubenie	normálne
Rezný materiál	bimetal
Druh produktu	Pílový list stroja

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
--	--------------	----------------------	----------------

Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Uni	vhodný
mokrú maximum	vhodný