

HOLEX**Súprava vyvrtávacích tyčí, ocel', s VCH, pravé, Typ: SET07****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260390 SET07
GTIN	4062406386191
Trieda položky	29W

Technický opis

Výška upínania L ₂	11 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Dĺžka hlavy L ₁	22,5 mm
Dĺžka hlavy L ₁	27,5 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	15,5 mm
Držiak ISO-kód	A0810H SDUCR07
Držiak ISO-kód	A1012K SDUCR07
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Šírka hrdla L ₄	10 mm

Šírka hrdla L ₄	8 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Odsadenie stredu L ₃	9 mm
Odsadenie stredu L ₃	6,5 mm
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč