

HOLEX**Súprava vyvrtávacích tyčí, ocel', s VCH, pravé, Typ: SET06****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260390 SET06
GTIN	4062406386207
Trieda položky	29W

Technický opis

Celková dĺžka L	100 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Dĺžka hlavy L ₁	33 mm
Dĺžka hlavy L ₁	27 mm
Dĺžka hlavy L ₁	22 mm
Výška upínania L ₂	11 mm
Výška upínania L ₂	7 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Odsadenie stredu L ₃	4 mm
Odsadenie stredu L ₃	6 mm

Odsadenie stredu L_3	7 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	13 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	11 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	8 mm
Šírka hrdla L_4	6 mm
Šírka hrdla L_4	8 mm
Šírka hrdla L_4	10 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Držiak ISO-kód	A0608H SCLCR06
Držiak ISO-kód	A0810J SCLCR06
Držiak ISO-kód	A1012K SCLCR06
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč