

## Plochý upínací magnet bez závitu, Ferit, Ø: 13mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085910 13
GTIN	2050000964763
Trieda položky	08Q

### Popis

**Prevedenie:**

Tienené ploché chápadlo s magnetickým jadrom z **tvrdého ferritu**.

- **Pozinkovaný povrch.**
- **Odolný voči teplotám do maximálne 120 °C.**

**Použitie:**

Pre upínanie, montáž, inštaláciu lisovaním / lepením a upevnením / držaním.

### Technický opis

Materiál povrch	pozinkované
Menovitá prídržná sila	10 N
Výška	4,5 mm
Ø	13 mm
maximálna tepelná odolnosť	120 °C
Hmotnosť	3 g
Materiál magnetické jadro	Ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet

