



Strojný pílový list, Ko-Bi3, Dĺžka L / zuby na palec: 350/6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	171550 350/6
GTIN	4045197345875
Trieda položky	16E

Popis

Prevedenie:

KOMET Bi-Metall – Hroty zubov z HSS-M3 a chrbát listu z pružinovej ocele. Na vysoký rezný výkon a posuv. Odolnosť voči zlomu pre najvyššiu bezpečnosť na pracovisku.

Upozornenie:

Pílové listy HSS KOMET: Na vyžiadanie sú v krátkom čase k dispozícii aj iné vyhotovenia, ako napríklad VP 7 (uhol čela 7°, variabilné ozubenie) a P 13 (uhol čela 13° – najmä na nehrdzavejúce ocele).

Technický opis

Zubov na palec	6
Dĺžka L	350 mm
Ø napínacieho otvoru	8,5 mm
Šírka	32 mm
Hrúbka	1,6 mm
Ozubenie	normálne
Rezný materiál	Ko-Bi3
Druh produktu	Pílový list stroja

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Uni	vhodný
mokrú maximum	vhodný