

**Garant****RPKT 1204MOT, HB7635, Typ: INOX**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212060 INOX
GTIN	4062406390402
Trieda položky	21A

## Popis

**Prevedenie:**

Okrúhle otočné platničky so šesťnásobným indexom. Vzhľadom na maximálnu hĺbku rezu je to šesť plnohodnotných rezných hrán.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,2$  mm.

Aby bolo možné použiť všetky šesť rezných hrán, nesmie sa prekročiť hodnota  $a_p$  3 mm.

## Technický opis

Typ	INOX
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RPKT 1204MOT
Typ	HB7635
Posuv $f_z$ na zub	0,3 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	60	S
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		