

**Garant****TK viacúčelový vrták, Ø vrtáka: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	787070 12
GTIN	4062406390907
Trieda položky	71C

**Popis****Prevedenie:**

Viacúčelový vrták s **obzvlášť ostrou doštičkou zo spekaného karbidu** na presné vrtanie do rôznych materiálov. Špirálová drážka s veľkým objemom na **rýchle odstraňovanie prachu a triesok z vrtáka**. Stopka zo zušľachtenej špeciálnej ocele.

**Použitie:**

Na vrtanie rôznych materiálov tiež počas jednej operácie:

- **tehly, pórobetón, ľahké stavebné materiály, plasty.**
- **Dlaždice, keramika, mramor, sklo.**
- **Kombinácie kovov a materiálov počas jednej operácie, napríklad pri montáži okien alebo výstuží do betónu.**

**Upozornenie:**

- **Pozor: Používajte iba s rotáciou (bez príklepu)!**
- **Rýchlejšie vrtanie a viac otvorov na jedno nabitie akumulátora ako pri príklepových vrtačkách.**

**Technický opis**

Celková dĺžka	150 mm
Dĺžka špirály	85 mm
Ø vrtáka	12 mm
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	bez príklepového vrtania
Stopka	Valcová stopka
Druh produktu	Viacúčelový vrták

