



Držiak kombinovaného plochého záhlbníka, Veľkosť / veľkosť stopky: 1/20



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	156720 1/20
GTIN	4033591011496
Trieda položky	16C

Popis

Prevedenie:

Iba 4 veľkosti držiakov pokrývajú rozsah od 5 mm do 66 mm (až do 85 mm sú k dispozícii zo závodu). Záhlbník a vodiaci čap možno **ľubovoľne kombinovať** v rámci **jednej** veľkosti, vodiaci čap možno meniť bez uvoľnenia záhlbníka.

Tvrdené a brúsené. Záhlbník a čap sú upnuté skrutkou, záhlbník je navyše zabezpečený proti pretočeniu kolíkom. Valcová stopka s unášacou plochou podľa normy DIN 1835 B, ako aj s vnútorným chladením.

Použitie:

Na zahĺbenia podľa normy DIN, ako aj na stupňovité otvory alebo zahĺbenia mimo normy s príslušnou kombináciou čap/záhlbník. **Vodiace vrtáky v 2 dĺžkach na priechodné otvory** sú k dispozícii zo závodu, takže ich možno vyrobiť bez predvrtania.

Upozornenie:

Na vyžiadanie je k dispozícii záhlbník s čapom s **povrchovou úpravou TiN**. Špeciálne na obrábanie sivej liatiny, mosadze a chrómniklových ocelí je možné ponúknuť **tvrdokovové vyhotovenie**.

Technický opis

Otvor Dĺžka	20 mm
Ø otvora H7	14 mm
Dĺžka a	55 mm
Rozsah zahĺbenia	14 - 27,5 mm
Vonkajší Ø	24 mm

Druh produktu

Upínač