

**Servisná jednotka 2-dielna zmontovaná, Vnútorný závit - Ø: 1/2palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080015 1/2
GTIN	4047322229692
Trieda položky	08A

Popis**Prevedenie:**

Údržbová jednotka v modulárnej sérii (systém „multifix“), pozostávajúca z reduktora tlaku, rozprašovacej olejničky a filtra. Regulačný rozsah 0,5 – 10 bar, maximálny prevádzkový tlak 16 bar, maximálna prevádzková teplota 60 °C.

Údržbová jednotka 2-dielna namontovaná, s tlakovou redukciou, olejničkou pomocou hmly a filtrami.

Výhoda:

Údržbovú jednotku je možné prispôsobiť, napr. s niekoľkými regulátormi tlaku, bez maznice (pre bezolejové náradie) atď.

Použitie:

Pre systémy v tlakovom rozsahu do 16 bar. Kompatibilné s výrobkami CEJN, RECTUS a JWL.

Technický opis

Vnútorný závit - Ø	1/2 palec
Výška (H)	248 mm
Celková dĺžka (L) ako 2-dielna servisná jednotka	136 mm

Druh produktu

Servisná jednotka

Príslušenstvo

Polykarbonátová nádovapre olejničku Ø skla 53

080023 53

Montážny uholník s 2 skrutkami Typ ZW33

080025 ZW33

Polykarbonátová nádovapre filter Ø skla 53

080024 53