



Digitálne posuvné meradlo ZEUS, Rozsah merania: 1000mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	415405 1000
GTIN	2050002079557
Trieda položky	46P

Popis

Prevedenie:

Veľmi ľahké a robustné posuvné meradlo s meracou lištou z uhlíka a vodiacimi prvkami z kalenej ocele.

Meracie plochy a hroty nožov sú vyrobené z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele s povrchovou úpravou TiN. Vráťane aretačnej skrutky a jemného nastavenia.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vráťane 1 batérie č. 08 1560 veľ. CR2032, drevenej kazety.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 49 8950, podpery obrobku a ďalšie adaptéry na vyžiadanie.

Technický opis

Rozsah merania	1000 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	A1
Dĺžka meracích čelustí	150 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami

Rozhranie	Rozhranie RS232C
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021010 1000
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021000 1000