



## Čelustové meradlo APOLLO, Rozsah merania: 0-50mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	424915 0-50
GTIN	2050002080850
Trieda položky	46P

### Popis

#### Prevedenie:

Veľmi ľahké s oblúkom z karbónu. S vymeniteľnými meracími nastavcami. Rýchle a opakované meranie pomocou prepínacej páky.

#### Rozsah balenia:

Strmeňový pasameter, meracie nastavce  $\varnothing$  3,5 mm, odchýlkomer 0,01, drevená kazeta.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Všetky náhradné a špecializované snímače č. 43 4900 až 4910 so závitom M 2,5. Ďalšie špecializované snímače na vyžiadanie.

### Technický opis

Rozsah merania	0 - 50 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Odčítanie	0,01 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	M5
Druh produktu	Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom

