



Čelustové meradlo APOLLO, Rozsah merania: 50-100mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	424915 50-100
GTIN	2050002080881
Trieda položky	46P

Popis

Prevedenie:

Veľmi ľahké s oblúkom z karbónu. S vymeniteľnými meracími nastavcami. Rýchle a opakované meranie pomocou prepínacej páky.

Rozsah balenia:

Strmeňový pasameter, meracie nastavce \varnothing 3,5 mm, odchýlkomer 0,01, drevená kazeta.

Zvláštne príslušenstvo:

Všetky náhradné a špecializované snímače č. 43 4900 až 4910 so závitom M 2,5. Ďalšie špecializované snímače na vyžiadanie.

Technický opis

Rozsah merania	50 - 100 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,05 mm
Odčítanie	0,01 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	M5
Druh produktu	Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom

