



Čelustové meradlo APOLLO, Rozsah merania: 100-150mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	424915 100-150
GTIN	2050002080867
Trieda položky	46P

Popis

Prevedenie:

Veľmi ľahké s oblúkom z karbónu. S vymeniteľnými meracími nastavcami. Rýchle a opakované meranie pomocou prepínacej páky.

Rozsah balenia:

Strmeňový pasameter, meracie nastavce \varnothing 3,5 mm, odchýlkomer 0,01, drevená kazeta.

Zvláštne príslušenstvo:

Všetky náhradné a špecializované snímače č. 43 4900 až 4910 so závitom M 2,5. Ďalšie špecializované snímače na vyžiadanie.

Technický opis

Rozsah merania	100 - 150 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,06 mm
Odčítanie	0,01 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	M5
Druh produktu	Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom

