



2K-bodový vysokorýchlostný merací prístroj PULSAR, maximálny rozsah merania: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428040 200
GTIN	2050002079632
Trieda položky	46P

Popis

Prevedenie:

Stabilný rýchlomer pre merania v sériovej výrobe. Vynikajúca opakovateľnosť pri meraní vnútorných a vonkajších rozmerov do 330 mm. Základy z tvrdenej ušľachtilej ocele zabezpečia bezpečný stav a presné výsledky meraní.

Rozsah balenia:

Merací prístroj vrátane prípravku, odchýlkomer s rozsahom merania 0,01 mm, vymeniteľný snímač Ø 10 mm, kufrík s tvrdým obalom.

Zvláštne príslušenstvo:

Na vyžiadanie sú k dispozícii rôzne snímače.

Upozornenie:

3-bodové rýchlomerné zariadenie je k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Odčítanie	0,01 mm
Dĺžka	255 mm
maximálny rozsah merania	200 mm
Šírka	150 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,001 mm
Balenie	stabilný box

Druh produktu

2-bodový merací přístroj