

**HOLEX****Rohová fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 50/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215717 50/5
GTIN	4062406394981
Trieda položky	220

**Popis****Prevedenie:**

Rohová fréza s nerovnakým delením pre vysokú plynulosť chodu.  
Bez vnútorného chladenia.

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelou č. **674252 vel. 15IP**.

**Technický opis**

Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219812 (15IP; 5,0 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 16..
Ø rezných hrán $D_c$	50 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	40 mm
Počet rezných hrán Z	5
Prevedenie stopky	s otvorom

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219812
--	--------