

HOLEX**Rohová fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 63/6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215717 63/6
GTIN	4062406394998
Trieda položky	220

Popis

Prevedenie:

Rohová fréza s nerovnakým delením pre vysokú plynulosť chodu.
Bez vnútorného chladenia.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	AP.. 16..
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Ø rezných hrán D _c	63 mm
Počet rezných hrán Z	6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Celková dĺžka L _{celk}	40 mm
Prevedenie stopky	s otvorom

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219812
--	--------