

**Garant**

**Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný Torx® orx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Profil Torx Plus®: IP8mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	293015 IP8
GTIN	4062406396565
Trieda položky	29L

## Popis

**Prevedenie:**

S povrchovou úpravou TiN.

**Použitie:**

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

**Vhodné pre:**

Držiak pre profilový trň č. 293020 – 293079.

**Upozornenie:**

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

## Technický opis

Rezný materiál	HSS
Torx® Závratov Vonkajší priemer	2,3 mm
Ø predvrtania	2 mm
L	2 mm
Tolerancia	0,005 až +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L <sub>1</sub>	18 mm

Ø d	8 mm
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov