

Garant

**Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný Torx® orx Plus® Ø d = 12 mm, TiN,
Profil Torx Plus®: IP25mm**



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	293017 IP25
GTIN	4062406396770
Trieda položky	29L

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

Vhodné pre:

Držiak pre profilový trň č. 293020 – 293079.

Upozornenie:

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

Technický opis

Torx® Závratov Vonkajší priemer	3,4 mm
Rezný materiál	HSS
Ø predvrtania	3,6 mm
L	4 mm
Tolerancia	0,005 až +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L ₁	25 mm

Ø d	12 mm
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov