

**HOLEX****Predĺženie pre závitník s HB plochou, Typ: 12L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338420 12L
GTIN	4045197812513
Trieda položky	32H

**Popis****Prevedenie:**

- **Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.**
- **Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

h6 stopka s plochou Weldon na montáž aj do Weldon/zmršťovacích alebo hydraulických rozperných upínacích puzdier.

**Použitie:**

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

**Upozornenie:**

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

**Technický opis**

Predĺženie L <sub>2</sub>	100 mm
pre menovitý Ø závit d <sub>1</sub> DIN 374/376	M20
Predĺženie L <sub>3</sub>	330 mm
pre Ø stopky závit d <sub>2</sub>	16 mm
Predĺženie K <sub>2</sub>	12 mm

Predĺženie $\varnothing D_3$	16 mm
Druh produktu	Predĺženie