



## Súprava kombinovaných plochých záhlbníkov v drevenom stojane, Veľkosť / veľkosť stopky: 2MK2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 156700 2MK2   |
| GTIN             | 4033591011618 |
| Trieda položky   | 16C           |

### Popis

#### Prevedenie:

Pozostáva z držiakov, záhlbníkov a vodiacich čapov na obrábanie najbežnejších Ø otvorov.

#### Použitie:

**Na zahĺbenia podľa normy DIN**, ako aj na stupňovité otvory alebo zahĺbenia mimo normy s príslušnou kombináciou čap/záhlbník.

#### Obsah:

po 1 plochom záhlbníku c. 156730: 26; 28; 30; 32; 33; 34; 36

po 1 vodiacom čape c. 156750: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25

po 1 držiaku c. 156720 so stopkou: MK2

#### Upozornenie:

Kombinované súpravy záhlbníkov sú k dispozícii aj v prevedení HSS s voliteľnou povrchovou úpravou TIN, ako aj s naspájkovanými reznými hranami z tvrdokovu a s vymeniteľnými doštičkami ISO tvaru „T” na vyžiadanie.

### Technický opis

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Rozsah zahĺbenia     | 26 - 36 mm |
| Počet rezných hrán Z | 4          |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Počet rezných hrán Z | 3               |
| Rezný materiál       | HSS             |
| Vnútorne chladenie   | áno             |
| Druh produktu        | Plochý záhlbník |

---

## Príslušenstvo

|   |             |
|---|-------------|
| Držiak kombinovaného plochého záhlbníka Veľkosť / veľkosť stopky 2MK2 | 156720 2MK2 |
|---|-------------|