

**Držiak kombinovaného plochého záhlbníka, Veľkosť / veľkosť stopky: 2MK3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	156720 2MK3
GTIN	4033591011519
Trieda položky	16C

**Popis****Prevedenie:**

**Iba 4 veľkosti držiakov pokrývajú rozsah od 5 mm do 66 mm** (až do 85 mm sú k dispozícii zo závodu). Záhlbník a vodiaci čap možno **ľubovoľne kombinovať** v rámci **jednej** veľkosti, vodiaci čap možno meniť bez uvoľnenia záhlbníka.

Tvrdené a brúsené. Záhlbník a čap sú upnuté skrutkou, záhlbník je navyše zabezpečený proti pretočeniu kolíkom.

**Použitie:**

**Na zahĺbenia podľa normy DIN**, ako aj na stupňovité otvory alebo zahĺbenia mimo normy s príslušnou kombináciou čap/záhlbník. **Vodiace vrtáky v 2 dĺžkach na priechodné otvory** sú k dispozícii zo závodu, takže ich možno vyrobiť bez predvrtania.

**Upozornenie:**

Na vyžiadanie je k dispozícii záhlbník s čapom s **povrchovou úpravou TiN**. Špeciálne na obrábanie sivej liatiny, mosadze a chrómniklových ocelí je možné ponúknuť **tvrdokovové vyhotovenie**.

**Technický opis**

Dĺžka a	75 mm
Dĺžka b	81 mm
Otvor Dĺžka	28 mm
Ø otvora H7	22 mm
Rozsah zahĺbenia	24 - 66 mm
Vonkajší Ø	34,5 mm

Druh produktu

Upínač