

**HOLEX****3-rozmerný doraz obrobku, Typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360435 125
GTIN	4045197812704
Trieda položky	32E

**Popis****Prevedenie:**

- Plynulé a rýchle nastavenie.
- Upínač M8 pre posuvné bloky alebo priamu montáž.

**Použitie:**

Na použitie na frézovacích a vrtacích strojoch.

**Materiál:**

Hliník eloxovaný.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Drážkové T-bloky s M8 pozri č. 370520 veľ. 12 – 18.

**Technický opis**

Celková výška	220 mm
Typ	125
vhodné pre farebný kód	TC
vhodné pre farebný kód	Basic

vhodné pre farebný kód	HD-Allmatic
vhodné pre farebný kód	Centro Gripp
vhodné pre farebný kód	LCV125G
vhodné pre farebný kód	NC8
vhodné pre farebný kód	HOLEX NC
vhodné pre farebný kód	HiPo
vhodné pre farebný kód	LC
vhodné pre farebný kód	LC-GARANT
vhodné pre farebný kód	Duo
vhodné pre farebný kód	Duo Plus
vhodné pre farebný kód	T-Rex
vhodné pre farebný kód	Titan
vhodné pre farebný kód	Titan2/TitanSense
Úžitková výška N	195 mm
S-Osová vzdialenosť A	125 mm
Druh produktu	Doraz obrobnku

## Príslušenstvo

Drážkový T-kameň Menovitý rozmer T-drážky 18	370520 18
Drážkový T-kameň Menovitý rozmer T-drážky 12	370520 12
Drážkový T-kameň Menovitý rozmer T-drážky 16	370520 16
Drážkový T-kameň Menovitý rozmer T-drážky 14	370520 14