



## Vysokotlaková dýza na chladiace médium zalomená pod uhlom 60°, Závit: M8X1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319475 M8X1
GTIN	2050002048201
Trieda položky	33C

### Popis

#### Prevedenie:

Na cielené chladenie alebo mazanie na reznej hrane, príp. odvádzanie triesok.

**Vysokotlaková dýza** – Špeciálne pre vysoké tlaky do 80 bar. Nastaviteľná uhlová poloha dýzy.

Robustné vyhotovenie s dlhou životnosťou z hliníka.

60° zahnutá dýza, viacotvorové vyhotovenie 7 (otvory) × Ø 1 mm.

#### Použitie:

Na použitie na statických a poháňaných otočných držiakoch prostredníctvom závitovej prípojky.

### Technický opis

Typ	zalomený
Pripojovací závit	M8x1
Prevedenie	Závit
Ø prietok rúry	1 mm
Vnútorne chladenie	áno

Druh produktu

Dýza na chladiace médium