

**Oceľové meradlo, nerezové, Dĺžka: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	461630 300
GTIN	4007368118824
Trieda položky	46R

**Popis****Prevedenie:**

Z **nehřdzavejúcej** ocele, matný povrch s ostrým zobrazením členenia. Horná hrana s milimetrovým členením, spodná hrana s 1/2 mm členením. Zadná strana s prevodnou tabuľkou palce/metre a tabuľkou Ø otvoru pod závit.

**Technický opis**

Najväčšia prípustná chyba	0,13 mm
Prierez Šírka	30 mm
Prierez Hrúbka	1 mm
Kalibrácia	F10
Norma	EG I
Členenie Vrchnej hrany	1 mm
Členenie Spodnej hrany	0,5 mm
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu	Pravítko

**Služby**

KalibráciaOceľové meradlo maximálna dĺžka 500	026200 500
---	------------