

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus Power Force, Obsah (ml príp. l): 500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	088006 500
GTIN	4062406403164
Trieda položky	01L

**Popis****Prevedenie:**

Certifikovaný NSF. Vhodný na použitie v potravinárskom priemysle.

**Extrémna odmasťovacia sila** vďaka hybridnej technológii. Pripálené nečistoty, špeciálne tuky, oleje, sadze, odery gumy, asphalt, vosky a pasty sa rozpustia pôsobením rastlinných výťažkov a prostredníctvom tenzidnej technológie sa rýchlo odstránia z povrchu. Fľaša s rozprašovačom 500 ml zo 100% recyklovateľného PET. Možnosť opakovaného plnenia.

Power Force je vodný čistiaci prostriedok s nízkou penivosťou na báze obnoviteľných surovín. Prírodné aktívne zložky účinne rozpúšťajú nečistoty bez toho, aby narušili povrchy. Príjemná vôňa, absencia rozpúšťadiel a prchavých organických látok z neho robia dokonalého spoločníka pre výkonnú a bezpečnú prácu. Power Force je účinnou alternatívou rozpúšťadiel. Okrem ručného použitia sa môže používať aj v zariadeniach na čistenie dielov. V tejto aplikácii sa čistič môže použiť niekoľkokrát a podporuje myšlienku cyklu. Tým sa nielen šetria zdroje, ale sa aj predchádza vzniku odpadu. Na základe certifikátu NSF sa čistiaci prostriedok používa nielen na údržbu, ale aj v potravinárskom priemysle.

- **Bez označenia.**
- **Môže sa používať manuálne a mechanicky.**
- **Certifikát NSF pre potravinársky sektor.**

**Technický opis**

Farba	transparentná
Teplota Rozsah použitia	2 - 40 °C
Tvar	tekuté
Teplota skladovania	2 - 35 °C
Bod varu	100 °C
Prevedenie	Flaša s rozprašovacom
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Hodnota pH	10,5 - 11
Tesnosť	1,007 g/cm <sup>3</sup>
Obsah	0,5 l
Séria	GreenPlus
Druh produktu	Univerzálny čistič