

HOLEX**Kombinovaný upínací trň pre frézy, HSK-A 63 A = 100, Ø trňa d1: 27mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	306137 27
GTIN	4062406422592
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

S otvorom na čipy RFID/Balluff. Upravené funkčné plochy HSK.

Kvalita vyváženia G 6,3 pri 20000 min⁻¹.

Použitie:

Na upnutie nástrčných čelných valcových fréz a frézovacích hláv s pozdĺžnou a priečnou drážkou.

Rozsah balenia:

Vrátane lícovaného pera, unášacieho krúžku a skrutky na utiahnutie frézy č. 309860.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúra na chladiace médium č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, špeciálny kľúč č. 309840, ťahovacia skrutka frézy pre vnútorné chladenie č. 309861.

Upozornenie:

Vnútorné chladenie je možné iba s vhodnou ťahovacou skrutkou č. 309861.

Technický opis

Ø trňa d ₁	27 mm
Dĺžka frézovacieho trňa L ₄	33 mm
Dĺžka frézovacieho trňa L ₃ s unášacím kolíkom	21 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	27
Vonkajší Ø D	48 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm

Náhradný unášací prstenec č. 309870	27
Náhradná ťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	27
Ø upnutia D ₁	27 mm
Upínač	HSK-A 63 A = 100
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69882-3
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 20000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézy

Príslušenstvo

Unášací krúžok pre Ø trňa 27	309870 27
Upínacia skrutka frézy pre Ø trňa 27	309860 27
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 27	309840 27