

**Klieštinový držiak OZ Typ E3, VDI 40, Typ: 1,5-25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319505 1,5-25
GTIN	4062406423018
Trieda položky	32U

**Popis****Použitie:**

Prevažne na vrtanie a stredenie.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technický opis**

vhodné upínacie kliešte	462 E
$l_8$	59 mm
Vonkajší $\varnothing D_{10}$	60 mm
$l_3$	22 mm
Rozsah upínania $d_2$	2 - 25 mm
$\varnothing$ zväzku $d_6$	83 mm
$l_9$	75 mm
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 40
Farebný kód VDI-stopka	VDI 40

Druh produktu

Klieštinový držiak VDI