

**Klieštinový držiak OZ Typ E3, VDI 40, Typ: 3,5-32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319505 3,5-32
GTIN	4062406423025
Trieda položky	32U

Popis**Použitie:**

Prevažne na vŕtanie a stredenie.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

vhodné upínacie kliešte	467 E
Vonkajší Ø D ₁₀	72 mm
l ₃	22 mm
Ø zväzku d ₆	83 mm
l ₉	90 mm
l ₈	73 mm
Rozsah upínania d ₂	4 - 32 mm
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 40
Farebný kód VDI-stopka	VDI 40

Druh produktu

Klieštinový držiak VDI