

**HOLEX****Priemyselná spojka Hadicová prípojka, Vnútorný Ø prípojky hadice (menovitá šírka): 9mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080232 9
GTIN	4062406423155
Trieda položky	02A

**Popis****Prevedenie:**

Priemyselná spojka konštruovaná pre optimalizovaný vysoký prietok 2 000 l/min. (vzduch), **NW 7,8**. Jednostranne blokujúca, vysoko kvalitná a robustná rýchlouzatváracia spojka. Ventil s optimalizovaným prietokom, extrémne vysokým prietokom, nízkou tlakovou stratou, dlhou životnosťou, vysokou prevádzkovou spoľahlivosťou a absolútnou tesnosťou.

Prevádzkový tlak: PN 35 barov/teplota: -20 °C – +100 °C.

**Materiál:**

Poniklovaná mosadz, puzdro z tvrdenej ocele a poniklované.

**Technický opis**

Maximálny prevádzkový tlak	35 bar
Vnútorný Ø prípojky hadice (menovitá šírka)	2 mm
Hodnota prietoku	2000 l/min
Materiál	Mosadz
Druh produktu	Spojka

