

**Digitálny sklonomer CLINOBEVEL 1 USB, Typ: SINGLE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	467555 SINGLE
GTIN	7630041148954
Trieda položky	45C

Popis**Prevedenie:**

Univerzálne použiteľný sklonomer pre absolútne a relatívne merania. Štyri presne spracované meracie základne, usporiadané navzájom v pravom uhle. Vystužené puzdro z tvrdého eloxovaného hliníka, chránené proti striekajúcej vode. S ukazovateľom uhla, príp. sklonu.

Rozsah balenia:

Vrátane puzdra.

Technický opis

Šírka	75 mm
Presnosť	2+1 kroková hodnota číslic Uhlová min.
Rozsah merania	±45 Stupeň
Séria	Clinobevel
Hmotnosť	520 g
Dĺžka	100 mm
Kroková hodnota číslic	0,02 mm/m

Výška	35 mm
Rozhranie	USB rozhranie
Norma	DIN 2276
Meracia technika	digitálna
Balenie	Puzdro
Druh produktu	Sklonomer