

**Upínacia hlava mäkká, Top 52, Ø štartovacieho otvoru: 30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	329969 30
GTIN	2050002052932
Trieda položky	33H

Popis**Prevedenie:**

Upínacie hlavy, **okruhly profil, 0,5 mm stúpajúci. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

Mäkké (znížená tvrdosť 40 HRC v otvore) pre samovrtanie.

Výhoda:

- **O 25 % vyššia prídržná sila ako upínacia hlava RD.**
- **Žiadne posunutie polomeru medzi upínacou hlavou a upínačom upínacích prostriedkov, preto odolná voči špine.**
- **Jedinečná tuhosť vďaka veľkej ploche upínacích segmentov.**

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Odporúčanie:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Upozornenie:

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

Technický opis

Upínač

Top 52

Druh produktu

Upínacia hlava