

Garant**Lepidlá na poistky skrutky 2GP22, Obsah: 50ml**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	088060 50
GTIN	4062406422790
Trieda položky	01K

Popis

Prevedenie:

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary skrutiek. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Typ **2GP22** s nízkou pevnosťou. Stredná viskozita. Ideálne pre ľahko demontovateľné skrutkové spojenia. Na zaistenie skrutiek s jemným závitom.

Použitie:

S nízkou pevnosťou – uvoľnenie s normálnym nástrojom je možné. **So strednou pevnosťou** – uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom. **S vysokou pevnosťou** – uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).

Upozornenie:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

Technický opis

minimálny odtrhávaci moment	5,5 - 11,5 Nm
Teplota skladovania	5 - 23 °C

pre veľkosť závitů M do	M36
Pevnosť bez fixácie podľa	5 - 10 min
Funkčná pevnosť podľa	3 - 6 h
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Dynamická viskozita	800 - 1500 mPas
vhodné pre materiál	Kov
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Chemický podklad	Metakryláty
Vlastnosť	tesniace
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Tesnosť	1,08 g/cm ³
Bod vzplanutia	100 °C
Trieda pevnosti	nízka pevnosť
vhodné pre rozsah použitia	tesnenie závitů v tyčinke
vhodné pre rozsah použitia	Lepidlá na poistky skrutky
vhodné pre rozsah použitia	univerzálne použitie
Farba	fialová
Tvar	tekuté
pre druh závitů	jemný závit
Objem náplne	50 ml
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Séria	GreenPlus
Druh produktu	Lepidlá na poistky skrutky