

**Garant****Lepidlá na poistky skrutky 2GP90, Obsah: 50ml**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	088063 50
GTIN	4062406423452
Trieda položky	01K

## Popis

### Prevedenie:

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary skrutiek. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Typ **2GP90** so strednou pevnosťou. Spoľahlivé utesnenie odliatkov a zvarových spojov. Aj na následné zaistenie a upevnenie malých skrutiek a valcových dielov.

### Použitie:

**S nízkou pevnosťou** – uvoľnenie s normálnym nástrojom je možné. **So strednou pevnosťou** – uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom. **S vysokou pevnosťou** – uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).

### Upozornenie:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

## Technický opis

Chemický podklad	Metakryláty
vhodné pre materiál	Kov

minimálny odtrhávací moment	10 - 15 Nm
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Vlastnosť	tesniace
Funkčná pevnosť podľa	5 - 8 h
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Tvar	tekuté
Bod vzplanutia	100 °C
Teplota skladovania	5 - 23 °C
Tesnosť	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Dynamická viskozita	10 - 20 mPas
pre veľkosť závitů M do	M6
Pevnosť bez fixácie podľa	40 - 60 min
Farba	zelená
vhodné pre rozsah použitia	tesnenie závitů v tycinke
vhodné pre rozsah použitia	Lepidlá na poistky skrutky
vhodné pre rozsah použitia	univerzálne použitie
vhodné pre rozsah použitia	vopred namontované skrutkové spojenia
Trieda pevnosti	stredná pevnosť
Objem náplne	50 ml
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Séria	GreenPlus
Druh produktu	Lepidlá na poistky skrutky