

Garant GREENPLUS

Prostriedok na utesnenie závitov 5GP77, Obsah: 50ml**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	088066 50
GTIN	4062406423513
Trieda položky	01K

Popis**Prevedenie:**

Prostriedky na utesnenie závitov zabraňujú úniku plyných a kvapalných médií. Typické aplikácie prostriedkov na utesnenie závitov zahŕňajú: tesnenie kuželových kovových závitov a tvaroviek. Typ **5GP77**. Utesňuje kuželové/valcové potrubné závitové spoje až do R3 palcov, napr. plynové potrubné systémy. Teplovzdorný.

Upozornenie:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

Technický opis

Tesnosť	1,09 g/cm ³
Trieda pevnosti	vysoká pevnosť
pre veľkosť závitov M do	M80
Pevnosť bez fixácie podľa	5 - 15 min
Farba	žltá
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom

Vlastnosť	bez označenia
Teplota skladovania	5 - 23 °C
pre veľkosť závitú palec	3 palec
Objem náplne	50 ml
Bod vzplanutia	100 °C
Funkčná pevnosť podľa minimálny odtrhávací moment	3 - 6 h 20 - 30 Nm
Tvar	tekuté
Demontáž	s normálnym nástrojom
Chemický podklad	Metakrylát ester
maximálna škára	0,35 mm
vhodné pre rozsah použitia	rúrkový závit
vhodné pre rozsah použitia	rúrkové tesnenie
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Dynamická viskozita	20000 - 40000 mPas
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
vhodné pre materiál	Kov
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Séria	GreenPlus
Druh produktu	Tesniaci prostriedok