

**Upínacia klieština hladká, Top 52, Upínanie  $\varnothing$  (zvýšenie o 0,5 mm): 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	329966 5
GTIN	2050002051027
Trieda položky	33H

**Popis****Prevedenie:**

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm stúpajúci. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný  $\varnothing$  upnutia.**

Hladké prevedenie pre jemné obrábanie.

**Výhoda:**

- **O 25 % vyššia prídržná sila ako upínacia hlava RD.**
- **Žiadne posunutie polomeru medzi upínacou hlavou a upínačom upínacích prostriedkov, preto odolná voči špine.**
- **Jedinečná tuhosť vďaka veľkej ploche upínacích segmentov.**

**Použitie:**

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

**Odporúčanie:**

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

**Upozornenie:**

Iné veľkosti kužeľa, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

**Technický opis**

Upínač

Top 52

Druh produktu

Upínacia hlava